

Hoekkit EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR

Artikelnummer: 8128215

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Bouwgrootte | 90 |
| Inbouwpositie | rechts |
| Constructieve opbouw | Standaarduitvoering |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Productgewicht | 3623 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring en schroef |
| Interfacecode basis | L9-90 |
| Interfacecode opbouw | L9-90 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal adapterplaat | Aluminium, geanodiseerd |
| Materiaal schroeven | Staal, vernikkeld |
| Materiaal centreerelementen | hooggelegeerd staal |