

# Bedieningseenheid CDPX-X-E2-W-10-EX2

Artikelnummer: 8155221

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedte                                  | 265 mm                                                                                      |
| Inbouwdiepte                             | 17 mm                                                                                       |
| Hoogte                                   | 138 mm                                                                                      |
| Lengte                                   | 34 mm                                                                                       |
| Max. paneelfrontsterkte                  | 17 mm                                                                                       |
| Realtimeklok                             | Ja                                                                                          |
| Ondersteunde PLC-protocollen             | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU client<br>ModbusRTU server<br>ModbusTCP Client<br>ModbusTCP server |
| Afwijking realtimeklok                   | < 100 ppm bij 25°C                                                                          |
| Aantal kleuren                           | 16 M                                                                                        |
| Indicator                                | met achtergrondverlichting                                                                  |
| Weergavetype                             | TFT kleur                                                                                   |
| Display eigenschap                       | Touchscreen                                                                                 |
| Weergavegrootte                          | 10,1 " "                                                                                    |
| Back-upbatterij                          | Heroplaadbare lithiumbatterij                                                               |
| Display-resolutie                        | 1280x800 pixels                                                                             |
| Elektrische vermogensopname              | 14 W                                                                                        |
| Goedkeuring                              | c UL us - Listed (OL)                                                                       |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)   | Conform EU-EMC-richtlijn<br>conform EU-RoHS-richtlijn                                       |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC<br>volgens de UK RoHS-voorschriften                    |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-zone III                                                                          |
| Lagertemperatuur                         | -30 °C...80 °C                                                                              |
| Relatieve luchtvochtigheid               | 5 - 85 %<br>Niet condenserend                                                               |
| Beschermingsklasse                       | IP67                                                                                        |
| Informatie over beschermingsklasse       | In gemonteerde toestand                                                                     |
| Omgevingstemperatuur                     | -20 °C...55 °C                                                                              |
| Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur   | bij verticale inbouw                                                                        |

| <b>Functie</b>                         | <b>Waarde</b>                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Productgewicht                         | 1200 g                              |
| Bevestigingstype                       | VESA-interface                      |
| Materiaal-informatie                   | RoHS conform                        |
| Ethernet-interface, aansluittype       | Contactdoos                         |
| Ethernetinterface, aansluittechniek    | RJ45                                |
| Ethernetinterface, aantal polen/adere  | 8                                   |
| Ethernet-interface, overdrachtsnelheid | 10/100 Mbit/s                       |
| Ethernetinterface, functie             | Programming<br>Spanningstoevoer PoE |
| Ethernetinterface, specificatie        | IEEE 802.3 af/at                    |
| USB-interface, functie                 | Bestandsoverdracht                  |
| USB-interface, aansluittype            | Contactdoos                         |
| USB-interface, aansluittechniek        | USB 2.0 type A                      |
| Programmeersoftware                    | Designer Studio                     |
| CPU-gegevens                           | 1 GB RAM                            |