


# Klemmenstrook NECC-L8G5-C1

Artikelnummer: 8106756

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabeluitgang	Recht
Productgewicht	3.8 g
Verpakkingsgrootte	1
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema L8
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	ingestoken
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Veertrekklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...300 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	8 A
Piekspanningsweerstand	1.6 kV
Afscherming	nee
Nominale kabeldoorsnede	AWG28 - 16
Beschermingsklasse	IP20
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 °C...115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart