



Lygiagretūs griebtuvai DHPS-35-A

Gaminio numeris: 1254052

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	35
Spaustuvų eiga	12,5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	≤ 0,2 mm
Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay	< 0,5 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz	< 0,02 mm
Simetrinis pasukimas	≤ 0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	< 0,02 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	Be
Konstrukcija	Svirtis valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	970 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	910 N
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	95 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	123 ms
Maksimalki masė išoriniam griebtuvo pirštui	450 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	483 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	450 N
Masės inercijos momentas	12,7 kgcm ²
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	450 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	50 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	50 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	50 Nm
Tepimo intervalas kreipiamųjų komponentams	10 Mio SP
Produkto svoris	1.285 g
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvare Su kiauryme ir centravimo įvare Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis