


# Radialinis griebtuvas DHRS-32-A

Gaminio numeris: 1310164

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Maksimalus perstūmimo tikslumas	$\leq 0,2$ mm
Maksimalus atidarymo kampas	180 deg
Simetrinis pasukimas	$\leq 0,2$ mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	$\leq 0,1$ mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	radialinis
Konstrukcija	valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	$\leq 3$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	111 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	119 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	423 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	390 Ncm
Masės inercijos momentas	1,66 kgcm <sup>2</sup>
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	120 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	6,2 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	6,2 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	6,2 Nm
Produkto svoris	480 g
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė Su kiauryme ir centravimo įvore Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas