


Naderingssensor SDBF-FCS-1L-NU-K-N-M8

Artikelnummer: 8117066

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwworm | Blokconstructie |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Meetgrootheden | positie |
| Meetprincipe | Magneto-resistief |
| Omgevingstemperatuur | -4 °F...176 °F |
| Schakeluitgang | NPN |
| Functie schakelelement | Maakcontact |
| Inschakeltijd | 4 µs |
| Max. uitgangsstroom | 500 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 12 W |
| Spanningsval | 1 V |
| Kortsluitingsbestendigheid | ja |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 6 V...24 V |
| Polariteitsbescherming | ja |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Kabel met contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Uitgangsrichting aansluiting | overlangs |
| Kleur kabelmantel | Grijs |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Bevestigingstype | Met bevestigingskit |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Kleur behuizing | Transparant |
| Materiaal behuizing | PA |
| Schakelstandindicator | LED |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -4 °F...176 °F |
| Beschermingsklasse | IP67 NEMA 4 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |