


원터치 피팅
 NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
 Part Number: 8144602



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	5 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
사양	리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 4
주변 온도	-5 ... 60 °C
공칭 조임 토크	7 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	15 g
마운팅 형태	육각 소켓 SW5
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/8
공압 연결구, 포트 2	외경 10mm 튜브용
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
나사 씰 소재	알루미늄 TPEE
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지