

Naderingssensor SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Artikelnummer: 8161169

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Blokconstructie
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Magneto-resistief
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	-4 °F...176 °F
Schakeluitgang	PNP
Functie schakelement	Maakcontact
Inschakeltijd	1,5 µs
Uitschakeltijd	0,5 µs
Max. uitgangsstroom	1 A
Max. schakelvermogen DC	24 W
Spanningsval	0.5 V
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Bereik voor bedrijfsspanning DC	6 V...24 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	Dwars
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	Geklemd
Inbouwpositie	Willekeurig
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	PA
Schakelstandindicator	LED
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-4 °F...176 °F
Beschermingsklasse	IP67 NEMA 4
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III