


필터 조절 밸브 MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B

Part Number: 8175823

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------|---|
| 사이즈 | 6 |
| 시리즈 | MS |
| 액츄에이터 자물쇠 | 잠금 장치 포함 회전 손잡이 |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 5 µm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 디자인 구조 | 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 직접-제어 피스톤 압력 조절기 |
| 최대 응축수 용량 | 27.3 ml |
| 컨트롤러 기능 | 출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함 |
| 표시가능한 유니트 | bar psi |
| 압력 게이지 | 압력 게이지 포함 |
| 작동 압력 MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.3 ... 7 bar |
| 최대 압력 히스테리시스(MPa) | 0.035 MPa |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.35 bar |
| Max. pressure hysteresis | 5.075 psi |
| 표준 공칭 유량 | 4,750 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 클린룸 등급 | ISO class 7 |
| 보관 온도 | -5 ... 50 °C |
| 출력에서 공기 청정 등급 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| 매체 온도 | -5 ... 50 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 581 g |
| 마운팅 형태 | 전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/2 |
| 재질 사항 | RoHS 예 승인 |
| 실 소재 | NBR |
| 회전식 노브 소재 | POM |
| 스프링 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 필터 소재 | PE |
| 하우징 소재 | PA-강화 |
| 보울 소재 | PC |
| 밸브 스템 소재 | POM |