

Ronde cilinder DPRA-N-...-7/8"" - -

Artikelnummer: 8180568

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,0625 in...12 in
Zuiger-Ø	7/8" "
Zuigerstangschroefdraad	1/4-28 UNF-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Afsluitdeksel met zwenkgat en lagerbus Afsluitdeksel met zwenktap, 90° gedraaid Bodemkap met zwenktap Schrapper van NBR Verlengde zuigerstang uitwendige schroefdraad Verlengde zuigerstang Frontkap voor directe montage Frontkap met bevestigingsschroefdraad Frontkap met zwenktap Persluchtaansluiting axiaal Persluchtaansluiting dwars Met borging tegen verdraaiing Doorlopende zuigerstang Temperatuurbereik 0 tot + 150 °C Temperatuurbereik -40 tot + 80 °C Enkele zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	Zeskantzuigerstang
Bedrijfsdruk	9,99 psi...150 psi
Werking	dubbelwerkend Enkelwerkend Drukkend Trekend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-40 °F...300 °F

Functie	Waarde
Productgewicht	20574 lb...174884 lb
Bevestigingstype	Met contramoer Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal