


# Servovariklis EMMS-AS-70-S-LS-RRB

Gaminio numeris: 1550885

FESTO

Be reduktoriaus.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinkamasis standartas	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP54
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaracija)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	360 V
Nominali nuolatinė įtampa	360 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	4
Sustojimo momentas	1,64 Nm
Nominalus momentas	1,43 Nm
Maksimalus momentas	3,1 Nm
Nominalus pasiskimo greitis	5.300 1/min
Maksimalus greitis	6.450 1/min
Nominali variklio galia	866 W
Nominali variklio srovė	2,2 A
Maksimali srovė	5 A
Variklio konstanta	0,647 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	39,47 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	7,66 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	14,5 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,46 kgcm <sup>2</sup>
Produkto svoris	2.390 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	150 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Rotary position encoder interface	SIN/COS analogue signal
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
Stabdžio laikymo momentas	2 Nm
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Galius sunaudojimas, stabdys	11 W
Stabdžio masės inercijos momentas	0,07 kgcm <sup>2</sup>
Switching cycles, holding brake	10 million idle actuations (without friction work)
MTTF, subcomponent	80 years, rotary position encoder 1769 years, holding brake
MTTF <sub>d</sub> , subcomponent	160 years, rotary position encoder