

Servovariklis EMMS-AS-70-M-LV-RR-S1

Gaminio numeris: 1550968

FESTO

Be reduktoriaus.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP65
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	360 V
Nominali nuolatinė įtampa	360 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	4
Sustojimo momentas	2,57 Nm
Nominalus momentas	2,28 Nm
Maksimalus momentas	8,3 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	4.600 1/min
Maksimalus greitis	5.570 1/min
Nominali variklio galia	1.100 W
Nominali variklio srovė	3,02 A
Maksimali srovė	12,5 A
Variklio konstanta	0,757 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	45,69 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	5,08 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	10,1 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,62 kgcm ²
Produkto svoris	2.790 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	200 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Rotary position encoder interface	SIN/COS analogue signal
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
MTTF, subcomponent	80 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	160 years, rotary position encoder