

Standartinis cilindras DNGLZ-32- -PPV-A

Gaminio numeris: 35320

FESTO

Nesisukantis, pagal ISO 15552, NF E 49 003.1 ir UNI 10 290, padėties nustatymui, su švytuokliniu tvirtinimu, valdoma amortizacija galinėse padėtyse.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Eiga | 1 ... 500 mm |
| Stūmoklio diametras | 32 mm |
| Stūmoklio koto sriegis | M10x1,25 |
| Paremtas standartu | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Darbinis slėgis | 0,6 ... 12 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 20 mm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 415 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 483 N |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 30 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 820 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminis |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |