


Krumpliuito diržo ašis DGE-18- -ZR

Gaminio numeris: 193741
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Electromechanical linear axis with toothed belt.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratuoko skersmuo	16,55 mm
Darbinė eiga	1 ... 1.000 mm
Dydis	18
Eigos rezervas	46,5 mm
Krumpliuito diržo įtempimas	0,2 %
Krumpliuito diržo žingsnis	2 mm
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis Kreipiamosios didelei apkrovai
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su krumpliuito diržu
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Maksimalus pagreitis	20 m/s ²
Maksimalus greitis	2 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,08 mm
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	0,5 Nm
Didž. perstūmimo jėga Fx	60 N
Tuščios eigos momentas	0,2 Nm
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,021 kgcm ²
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,685 kgcm ²
Padavimo konstanta	52 mm/U
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of moment compensator	PA - sustiprintas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cover tape	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Ritininio guolio plienas