


Tiesinė sraigtinė pavara DGE-63- -SP

Gaminio numeris: 193748
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Electromechanical linear axis with spindle

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Eigos rezervas	30 mm
Veleno skersmuo	32 mm
Veleno žingsnis	30 mm/U
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis Kreipiamosios didelei apkrovai
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis Su velenu
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Maksimalus pagreitis	6 m/s ²
Maksimalus greitis	1,2 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	8,5 Nm
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	800 N
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.600 N
Tuščios eigos momentas	1,15 Nm
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	6,67 kgcm ²
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,228 kgcm ²
Padavimo konstanta	30 mm/U
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of moment compensator	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cover tape	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Ritininio guolio plienas padengtas corrotec
Material spindle nut	Ritininio guolio plienas
Material spindle	Ritininio guolio plienas