


# Manipuliavimo modulis HSP-25-AS

Gaminio numeris: 533621

FESTO

Variantas su guoliais ir velenu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Y eiga	130 ... 170 mm
Z eiga	50 ... 70 mm
Z eiga, darbinė eiga	25 mm
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių. Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Kreipiamosios bėgelis Vertikalus
Konstrukcija	Pavaros velenėlis Kreipiamoji valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamoji
Minimalus ciklo laikas	1 s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas ant pavaros veleno	5 Nm
Maksimali ašinė jėga ant pavaros veleno	50 N
Maksimalus dinaminis momentas Mx	3,2 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	15 Nm
Maksimalus dinaminis momentas My	3,2 Nm
Maksimalus statinis momentas My	15 Nm
Maksimalus dinaminis momentas Mz	3,2 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	15 Nm
Didžiausia leistina apkrova	1,5 kg
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	120 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
Produkto svoris	6.200 g
Priekinės dalies montavimas	Su kiauryme
Montavimo tipas	Su kiauryme Su veržlėmis
Material sub-base	Aliuminio liejinys
Material cross-guide	Termiškai apdirbtas plienas
Material side components	Aliuminio liejinys