



Elektromagnetinis skirstytuvas JMZH-5/2-1,5-L-LED

Gaminio numeris: 30221

FESTO

Su solenoidais ir rankiniu valdymu, be lizdų.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 7 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Apsaugos klasė	IP40 su šakute
Nominalus dydis	1,5 mm
Valdymo tipas	valdoma
Reversavimo laikas	6 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 0,55W
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	55 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Kolektoriaus modulis
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu