


Servovariklis EMMB-AS-40-01-K-S

Gaminio numeris: 5219176

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-20 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Apsaugos klasė	IP50
Velenas su pleištu	DIN 6885 A 3 x 3 x 12
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalvumus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	300 V
Nominali nuolatinė įtampa	300 V
Sustojimo momentas	0,352 Nm
Nominalus momentas	0,32 Nm
Maksimalus momentas	0,96 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	3.000 1/min
Maksimalus greitis	6.500 1/min
Nominali variklio galia	100 W
Nenutrūkstanti atviros grandinės srovė	1,54 A
Nominali variklio srovė	1,4 A
Maksimali srovė	4,2 A
Variklio konstanta	0,265 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	16 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	5,53 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	6 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,059 kgcm ²
Produkto svoris	800 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	40 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	80 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Absolute single turn encoder
Rotary position encoder interface	Nikon A format
Rotary position encoder measuring principle	optinis
Rotoriaus padėties enkoderis, įprasta rezoliucija	20 Bit
Rotoriaus padėties enkoderis, įprastinis kampinis tikslumas	20 arcmin