



# Enkoderio kabelis NEBM-REG6-E-10-Q14N-REG6

Gaminio numeris: 5219216

★ Kernprogramm

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                                       |
|--|---|
| Cable identification                                       | Without inscription label holder              |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side                             |
| Electrical connection 1, design                            | kampinis                                      |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištuko lizdas                                |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Tiesus  |
| Electrical connection 1, connection technology             | Connection pattern RE                         |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 6   |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 6   |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side                               |
| Electrical connection 2, design                            | kampinis                                      |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kištukas                                      |
| Electrical connection 2, cable outlet                      | Tiesus  |
| Electrical connection 2, connection technology             | Connection pattern RE                         |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 6   |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 6   |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                                    |
| Nominalus AC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                                    |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C                          | 1,6 A   |
| Atsparumas smūgiams  | 2 kV  |
| Kabelio ilgis  | 10 m  |
| Kabelio priedas  | Suitable for energy chains                    |
| Laido bandymo sąlygos                                      | Bandymas pagal užklausimą                     |
| Bending radius, fixed cable installation                   | ≥ 55 mm                                       |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 55 mm                                       |
| Kabelio skersmuo   | 7,4 mm  |
| Kabelio struktūra  | 2x0,51+4x0,205                                |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,205 mm <sup>2</sup><br>0,51 mm <sup>2</sup> |
| Nominal conductor cross section (AWG)                      | AWG20<br>AWG24                                |
| Apsaugos klasė   | IP20  |
| Note on degree of protection                               | Sumontuotas                                   |
| Aplinkos temperatūra                                       | -40 ... 80 °C                                 |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -10 ... 80 °C                                 |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive          |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                            |
| Informacija  | atitinka RoHS                                 |
| Užterštumo laipsnis  | 3   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 0 - No corrosion stress                       |
| Material cable sheath                                      | PVC   |
| Kabelio apvalkalo spalva                                   | Juodas  |
| Material housing   | PVC   |
| Korpuso spalva   | pilkas  |
| Material insulation  | PVC   |