

Elektromagnetinis skirstytuvas CPV10-M1H-5LS-M7-B-EX



Gaminio numeris: 550696

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Skirstytuvų salai CPV, ATEX išpildymas.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvo dydis	10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	400 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Apsaugos klasė	IP50
Nominalus dydis	4 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
b reikšmė	0,4
C reikšmė	1,6 l/sbar
Išjungimo laikas	40 ms
Ijungimo laikas	17 ms
Budėjimo ciklas	100% with holding current reduction
Reikalinga srovė	0,016 A
Maksimali jėgimo galia	0,76 W
Maksimali jėgimo įtampa	32 V
Maksimali jėgimo srovė	0,2 A
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	70 g

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	Bendroji linija
Valdomas išmetimo portas 82/84	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Bendroji linija
Pneumatinė jungtis, 11	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu Žalvaris POM PPS Plienas