


Atspindžio jutiklis SOEG-RSP-Q50-NA-S-3L

Gaminio numeris: 537766
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su poliarizuota šviesa, blokinė konstrukcija

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Optoelektroninis
Matavimo metodas	Atspindžio optinis jutiklis
Šviesos tipas	Raudona, poliarizuota
Darbo diapazonas	0 ... 5.500 mm
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Etalono medžiaga	Atšvaitas, 84 mm skersmens.
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Antivalentinis
Maksimalus perjungimo dažnis	1.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2,4 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	30 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kištukas M12x1 4-poliai
Dydis	50x50x17 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	32 g
Material housing	ABS
Parodyti kada pasiruošęs	LED žalias
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Darbinis rezervinis monitorius	Raudonas LED (išjungtas)
Nustatymo pasirinkimai	Potenciometras
Žemutinės ribos nustatymo diapazonas	0 mm
Viršutinė riba nustatymo diapazonui	5.500 mm
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress