


Dangtis VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Gaminio numeris: 560429

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	102 g
Elektrinis pajungimas	dalinai sumontuotas
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 13 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,34 mm ²
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaracija)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress