


Paleidimo vožtuvas MS9-EM

Gaminio numeris: 562178

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 9 |
| Tinklelio matmuo | 90 mm |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Oro išmetimo funkcija | nedroseliuojantis |
| Vykdiklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu |
| Numetimo tipas | Pastiprintas kreipimas |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 bistabilus 3/2 bistabilus |
| Manometras | Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 Raudona / žalia skalė su slėgio jutikliu su manometru su indikatoriumi |
| Darbinis slėgis | 0 ... 20 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 8.000 ... 18.000 l/min |
| Standartinis pralaidumas 2-3 | 13.201 ... 14.900 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulkės | II 2D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIC T6 Gb X |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Material Piston slide | POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |