


# Trumpos eigos cilindras ADNE-40- -LAS

Gaminio numeris: 566416

FESTO

su integruotu linijiniu varikliu



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga	20 ... 45 mm
Paremtas standartu	ISO 21287
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Pavaros valdymo būdas	Stūmoklio kotas
Variklio tipas	Tiesinis AC sinchroninis variklis
Konstrukcija	Elektriniai cilindrai Stūmoklio kotas Tiesinė elektrinė pavara
Temperatūros monitoringas	Išjungti viršijus nustatytos temperatūros rikšmę
Maksimalus greitis	1,5 ... 1,6 m/s
Maks. perjungimo dažnis, trumpas	4,2 ... 11,6 Hz
Min. pozicionavimo laikas	36 ... 100 ms
Kartojimo tikslumas	+/-0,1 mm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Maksimali motoro temperatūra	70 °C
Variklio temperatūra apmokymo procedūros metu	15 ... 50 °C
Standartinė temperatūra	23 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Pastovi apkrovimo jėga	11 ... 14,2 N
Maitinimo pikinė srovė	16 ... 51 N
Elektrinis pajungimas	Kištukas 9 galvučių Sub-D
Montavimo tipas	su priedais su vidiniu sriegiu
Medžiagos informacija, danga	anoduotas Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie produktą, elektrinė jungtis	NBR VMQ PBT Galvanizuota Žalvaris

Savybės	Reikšmė
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota