


# Stabdymo cilindras DFSP-32-15-DF-PA

Gaminio numeris: 576108

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	15 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Stūmoklio koto sriegis	M6
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Koto galas	Vidinis sriegis
Variantai	Stūmoklio kotas su vidiniu sriegiu
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Apvalus cilindro kotas
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	3.270 N
Leistina šoninė jėga perjungiant	595 N
Maksimalus ciklo dažnis	5 Hz
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material of flange screw	galvanizuotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material roll	galvanizuotas plienas
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas