



Elektromagnetinis skirstytuvas VUVG-L14-P53U-T-G18-1H2L-W1

Gaminio numeris: 577322

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Skirstytuvo dydis | 14 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 560 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 3 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Apsaugos klasė | IP40 su šakute |
| Nominalus dydis | 5,6 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas Uždengtas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Overlap | Positive overlap |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Tinkamumas vakuumui | Ne |
| Išjungimo laikas | 40 ms |
| Ijungimo laikas | 12 ms |
| Reversavimo laikas | 20 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0 | 700 μs |
| Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1 | 900 μs |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 1 W |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms | Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6 |
| Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra | be palaikymo srovės sumažėjimo -5 - 50 °C |
| Atsparumas smūgiams | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Produkto svoris | 89 g |
| Elektrinis pajungimas | per elektros jungčių plokštę |
| Montavimo tipas | prie kolektorinės plokštės Su kiauryme Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |