

# Vandens atskyrėjas MS12-LWS


Gaminio numeris: 569827

FESTO

Kondensato nuvedimas per automatinį kondensato pašalinimo ventilių



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota Pilnai automatinis, valdomas elektriniu signalu
Konstrukcija	Išcentrinis atskyrėjas
Maksimalus kondensato kiekis	400 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Kondensato atskyrimo laipsnis	99 %
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Didžiausias standartinis pralaidumas	40.000 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	25.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:~:] Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::~]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	1 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:~:]
Terpės temperatūra	1 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	1 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo laikikliu su priedais Pasirenkamas
Material of cover	PA - sustiprintas
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material mounting bracket	Padengtas aliuminiu
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material module connector	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM