


Pneumatinis skirstytuvas VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Gaminio numeris: 8141660

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Sub-base valve vožtuvas su plunžeriu valdomu per stiprintuvą
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	su priedais
Skirstytuvo funkcija	4/2 vienos ritės Fail Safe
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Operating pressure MPa	0,33 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3,3 ... 8 bar
Operating pressure	47,85 ... 116 psi
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Pneumatinis pajungimas	Sub-base design, ailing
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Standartinis nominalus srauto debitas	1.093 l/min
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material spring	Spyruoklinis plienas
Produkto svoris	880 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress