



Radialinis griebtuvas DHRC-6-A

Gaminio numeris: 8125285

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Maksimalus perstūmimo tikslumas	$\leq 0,2$ mm
Maksimalus atidarymo kampas	180 deg
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	$\leq 0,1$ mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	radialinis
Griebtuvo jėga	Be
Konstrukcija	Connection direction on the side valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	19 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepiti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	6,7 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	4,8 Ncm
Masės inercijos momentas	0,01 kgcm ²
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	12 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,3 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,3 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,3 Nm
Produkto svoris	24,5 g
Montavimo tipas	Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas