


Elektrocilindrs EPCO-16-50-8P-ST-E

Daļas numurs: 1476522
Produkts tiks atcelts

FESTO

Mehāniskā lineārā piedziņa ar virzuļa kātu un fiksētu soļu motoru.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Gājiens	50 mm
Gājiens rezerve	0 mm
Virzuļa kāta vītne	M6
Reversa brīvgājiens	0,1 mm
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielaipe	±5 %
Vārpstas diametrs	8 mm
Vārpstas padeve	8 mm/U
Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/-	2 deg
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Motora tips	Soļu dzinējs
Konstrukcijas struktūra	Elektriskais cilindrs Ar lodīšu skrūvi
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Aizsardzība pret momentu/ vadotni	ar slīdgultņa vadotni
Rotora pozīcijas devējs	Inkrementālais enkoderis
Rotācijas pozīcijas enkodera saskarne	RS422 TTL AB-kanāli + Nulles indekss
Rotācijas pozīcijas enkodera mērīšanas princips	optiskais
Maks. paātrinājums	10 m/s ²
Max. ātrums	0,3 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,02 mm
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas aizsardzības klase	B
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālā motora strāva	1,4 A
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,0001 J
Maks. moments Mx	0 Nm

Pazīme	Lielums
Maks. moments My	0,6 Nm
Maks. moments Mz	0,6 Nm
Max. padeves spēks Fx	50 N
Atsauces vērtība darba slodzei, horizontāls	8 kg
Atsauces vērtība darba slodzei, vertikāls	4 kg
Masas inerces moments JH uz gājienu metru	0,0265 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	0,0162 kgcm ²
Masas inerces moments, JO	0,0229 kgcm ²
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 60 mm
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	70 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	615 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	17 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Rullīšu gultņu tērauds
Cilindra čaulas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts