


Paralēlais satvērējs DHPS-10-A-NO

Daļas numurs: 1254041

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Gājiens uz katru satvērēja žokli	3 mm
Max. aizvietošanas precizitāte	$\leq 0,2$ mm
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	$< 0,5$ deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	$< 0,02$ mm
Simetriska rotācija	$\leq 0,2$ mm
Atkārtotās precizitāte, satvērējs	$< 0,02$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Paralēls
Satvērēja spēka nodrošinājums	Uz atvēršanas
Konstrukcijas struktūra	Svira vadīta motora sekvence
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	4 ... 8 bar
Operating pressure	58 ... 116 psi
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	19 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Maks. svārs uz katru ārēju satvērēja pirkstu	60 g
Darbošanās paņēmieni	Saspieštais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Masas inerces moments	0,082 kgcm ²
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	60 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	3 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	3 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	3 Nm
Vadotņu komponentu elļošanas intervāls	10 Mio SP
Produkta svārs	68 g
Montāžas tips	Iekšējā vītne un centrējošā uzmava Ar caurejošu urbumu un centrējošo uzmavu Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nosegvāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Cieti anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais