

Kondensāta novadīšana WA-2

Daļas numurs: 152810

FESTO

Automātisks



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Rokas vadība	Spiedošs
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Ārējs, mehānisks, pilnīgi automatizēts
Izmērītais mainīgais lielums	Iepildīšanas līmenis
Vārsta funkcija	2/2 atvērts, monostabils
Darbošanās spiediens	1,5 ... 14 bar
Darbošanās paņēmieni	Ūdens
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	92 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Kondensāta novadīšanas savienojums	PK-4
Pneimatiskais savienojums	M9
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums