

# Elektromagnētiskais vārsts


## MN2H-5/2-D-02-FR

Daļas numurs: 161090

FESTO

Saskaņā ar ISO 15407/-1, ar elektromagnētu un manuālo vadību, bez spraudņa ligzdas.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2009.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Platums	18 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	500 l/min
Darbošanās spiediens	3 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Nominālais izmērs	6 mm
Tiklojuma izmērs	19 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	VDMA 24563
Rokas vadība	ar piederumiem, aizturošs
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Komutācijas izslēgšanas laiks	34 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	18 ms
Tinuma raksturlielumu dati	24V DC: 1,5W
Darbošanās paņēmieni	filtrēts saspiestais gaiss, 40 µm filtrācijas pakāpe, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	160 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis pēc DIN 43650 Konstrukcija C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Vadības izplūdes pieslēgvietā 8/2/4	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 2
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpus	Alumīnija spiedienlējums