


Lodes vārsts

VZBA-1/2"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Daļas numurs: 1686663

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, welded end.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Uzkausēts galos/uzkausēts galos
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F03 F04
Iekšējais diametrs	16 mm
Nominālais diametrs DN	15
Vārsta funkcija	2/2
Rokas vadība	Nav
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Iedarbošanās moments	10 Nm
Bāzēts uz standartu	DIN 3202-S13 ISO 5211
Vide	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens (bez ūdens tvaikiem) Neitrālie šķīdumi Citas vielas pēc pieprasījuma
Vidējā temperatūra	-10 ... 200 °C
Plūsmas pakāpe Kv	19,4 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Blīvējumu materiāls	PTFE PTFE pastiprināts
Lodes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija lodei	1.4408
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	650 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme