

# Standarta cilindrs DNC-125- -


Daļas numurs: 163494

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Saskaņā ar ISO 15552.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Gājiens	3 ... 2.000 mm
Virzuļa diametrs	125 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15552
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermenis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem Nē
Varianti	uzlabota kustība Pagarināta virzuļa kāta ārējā vītne Iekšējā vītne uz virzuļa kāta Virzuļa kāts ar speciālo vītņi virzuļa kāts ar ārēju seškanti Pagarināts virzuļa kāts spriegošanas elements uz virzuļa kāta Izcila korozijas aizsardzība Putekļu aizsardzība Konstanti lēna kustība Zemas berzes Caurejošs virzuļa kāts Caurejošs, dobts virzuļa kāts Karstumizturīgie blīvējumi, maks. 120 °C Viena elektromagnēta vārsts, novietots labajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir ievilcies Viena elektromagnēta vārsts, novietots labajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir izbīdījies Divu elektromagnētu vārsts, novietots labajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir ievilcies Viena elektromagnēta vārsts, novietots kreisajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir ievilkts Viena elektromagnēta vārsts, novietots kreisajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir izbīdījies Divu elektromagnētu vārsts, novietots kreisajā pusē, nav aktivizēts kad virzuļa kāts ir ievilcies Viena gala virzuļa kāts
Operating pressure MPa	0,06 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar

Pazīme	Lielums
Darbības režīms	divpusējās darbības
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex h IIC T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex h IIIC T120°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme 3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 120 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	5 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	6.881 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	6.881 ... 7.363 N
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Cilindra čaulas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts