

Standarta cilindrs DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R

Daļas numurs: 1792961

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 250 mm |
| Virzuļa diametrs | 125 mm |
| Virzuļa kāta vītne | M27x2 |
| Amortizēšana | PPS: Pašregulējoša pneimatiskā gala pozīciju amortizācija |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Atbilst standartam | ISO 15552 |
| Virzuļa kāta gals | Vīrišķā vītne |
| Konstrukcijas struktūra | Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermenis |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Operating pressure MPa | 0,02 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 0,2 ... 10 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās | 3,3 J |
| Amortizācijas garums | 45 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 6.881 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 7.363 N |
| Kustīgā masa | 3.820 g |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 2.245 g |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena | 63 g |
| Produkta svars | 11.003 g |
| Pamata svars priekš 0 mm gājiena | 6.928 g |
| Papildus svars uz gājiena 10 mm | 163 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vāka materiāls | Die-cast aluminium, coated |
| Virzuļa blīves materiāls | TPE-U(PU) |
| Virzuļa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Virzuļa kāta skrāpja blīvēs materiāls | TPE-U(PU) |
| Buffer seal material | TPE-U(PU) |
| Cushion piston material | POM |
| Cilindra čaulas materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Uzgrīežņa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Gultņa materiāls | POM |
| Atloka skrūves materiāls | tērauds, galvanizēts |