


# Leņķveida satvērējs HGWM-12-EZ-G7

Daļas numurs: 185703

FESTO

Mikro, ar ārējo vītņi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	0,5 deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	0,03 mm
Max. atvēršanās leņķis	14 deg
Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,02 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	vienpusējās darbības aizvērts
Satvērēja funkcija	Leņķis
Konstrukcijas struktūra	Slīpā plakne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Atgriezējatsperes moments	1,5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	76 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	20 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	40 Ncm
Produkta svars	52 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	M3
Nosegvāka materiāls	POM
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums