



# Elektromagnētiskais vārsts MN2H-2X30-D-01-S-ZSR

Daļas numurs: 191349

FESTO

ar centrālo spraudni, apaļš  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2009.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Platums	26 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	900 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatīšanas tips	Gaisa atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	8 mm
Tīklojuma izmērs	27 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	VDMA 24563
Rokas vadība	ar piederumiem, aizturošs
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa piegāde	ārējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vadības spiediens	0,9 ... 10 bar
b- vērtība	0,27
C- vērtība	3,8 l/sbar
Komutācijas izslēgšanas laiks	29 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	18 ms
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 1,5W
Darbošanās paņēmieni	filtrēts saspriests gaiss, 40 μm filtrācijas pakāpe, e  ots vai nee  ots Vakuums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Vadības paņēmieni	filtrēts saspriests gaiss, 40 μm filtrācijas pakāpe, e  ots vai nee  ots
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	320 g
Elektriskais savienojums	Centrālais spraudnis apaļa izpildījuma M12x1
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 1
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne VDMA 24563 izmērs 1
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums