



Cilindra- vārsta kombinācija DNCV-32- -PPV-A-5/2L

Daļas numurs: 196796

FESTO

Bez diagnostikas moduļa
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	70 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	32 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs Spiedošs
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērtais kontakts
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Darbības režīms	divpusējās darbības
Max. izejas strāva, diagnostika	300 mA
Max. izejas strāva, devēji	20 mA
Max. komutācijas izejas spriegums DC	26,9 V
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: strāvas samazināšana 0.5 W, lielais strāvas patēriņš: 1.23W
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss, 5 µm filtrācija Filtrēts, neeļlots saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Amortizācijas garums	20 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	415 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	483 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	162 g
Papildus svārs uz gājienu 10 mm	36 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājienu	900 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	9 g
Elektriskais savienojums	8-kontaktu M12x1 Spraudnis apaļa izpildījuma
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Iebūvēts klusinātājs
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Iebūvēts klusinātājs