

# Zobsiksna ass DGE-18- -ZR

Daļas numurs: 193741  
Produkts tiks atcelts


FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar zobsiksnu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	16,55 mm
Darba gājiens	1 ... 1.000 mm
Izmērs	18
Gājiena rezerve	46,5 mm
Zobsiksna izplešanās	0,2 %
Zobsiksna solis	2 mm
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	20 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	2 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,08 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	0,5 Nm
Max. padeves spēks F <sub>x</sub>	60 N
Piedziņas moments bez slodzes	0,2 Nm
Masas inerces moments J <sub>H</sub> uz gājienu metru	0,021 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments J <sub>L</sub> uz darba slodzes kg	0,685 kgcm <sup>2</sup>
Padeves konstante	52 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	PA-pastiprināts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds