

Zobsiksnas ass DGE-40- -ZR

Daļas numurs: 193743
Produkts tiks atcelts


FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar zobsiksnu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	31,83 mm
Darba gājiens	1 ... 4.000 mm
Izmērs	40
Gājiena rezerve	100 mm
Zobsiksnas izplešanās	0,1 %
Zobsiksnas solis	5 mm
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtošanas precizitāte	±0,1 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	9,7 Nm
Max. padeves spēks F _x	610 N
Piedziņas moments bez slodzes	1 Nm
Masas inerces moments J _H uz gājiena metru	0,45 kgcm ²
Masas inerces moments J _L uz darba slodzes kg	2,53 kgcm ²
Padeves konstante	100 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds korozijaizsargājošais pārklājums