

Gaisa sagatavošanas bloks FRCS-1/2-D-7-MIDI

Daļas numurs: 194916

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra/spiediena regulatora/eļļotāja kombinācija,
D saime, ar nobloķējamu regulatora galvu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Midi |
| Sērija | D |
| Pievada aizslēgš | Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs |
| Max. kondensāta vērtība | 43 cm ³ |
| Filtrācijas pakāpe | 40 μm |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Spiediena manometrs | ar spiediena manometru |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 16 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 7 bar |
| Max. spiediena histerēze | 0,2 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 2.800 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 1.680 g |
| Montāžas tips | Linijas instalācija ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |