


Vārpstas ass EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Daļas numurs: 3013390

★ Pamatproduktu klāsts

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadikla

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	300 mm
Izmērs	70
Gājiena rezerve	0 mm
Vārpstas diametrs	12 mm
Vārpstas padeve	10 mm/U
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās ass ar rotējošo lodīšu gultņu vārpstu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Vārpstas tips	Vītņsskrūve ar lodi
Maks. paātrinājums	15 m/s ²
Max. ātrums	0,5 ... 0,75 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,02 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lx	419E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	578E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	419E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	1.850 N
Max. spēks Fz	1.850 N
Maks. moments Mx	16 Nm
Max. radiālais spēks uz piedziņas vārpstas	220 N
Max. padeves spēks Fx	400 N
Masas inerces momenta vērpe lt	88E+03 mm ⁴
Masas inerces moments JH uz gājienu metru	0,142 kgcm ²
Padeves konstante	10 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Tērauds
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds