


# Ligzdas savienotājs MSSD-C

Daļas numurs: 34583

FESTO

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, pieslēgvietā pēc DIN EN 175 301, tips A.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	90° rotatable
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	22 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSC Taisnstūra izpildījums, MSN1
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem leņķa
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 2	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 300 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	16 A
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 90 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	Sintētisks
Korpusa krāsa	Melns
Blīvējumu materiāls	NBR