


# Leņķisks vārsts VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4

Daļas numurs: 3539024

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstruktīvas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Iedarbināšanas tips	pneimatiskais
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	G1/2
Nominālais diametrs DN	15
Nominālais izmērs	13 mm
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Plūsmas virziens	nereversējams
Darba spiediens	0 ... 40 bar
Procesvārsta nominālais spiediens	40
Izplūdes gaisa funkcija	nav droseļējams
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	Ar ārējo kontroli
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Darbošanās spiediens	6 ... 10 bar
Vide	Tvaiks Inertās gāzes Filtrēts saspīests gaiss, filtrācijas pakāpe 200 μm
Darbošanās paņēmieni	Saspīests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. viskozitāte	600 mm <sup>2</sup> /s
Vidējā temperatūra	-40 ... 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Plūsmas pakāpe Kv	3,8 m <sup>3</sup> /h
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Piedziņas galvas materiāls	Nerūsējošais tērauds
Vārpstas blīves materiāls	PTFE
Sēžas blīves materiāls	PTFE
Produkta svars	1.300 g
ATEX kategorija Gāze	II 2G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	c TX X
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	c TX X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme