

# Paralēlais komplekts EAMM-U-110-D50-60G-120

Daļas numurs: 2797368

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārnese moments	25 Nm
Produkta svars	5.290 g
Interfeisa kods, aktuatora	D50B
Interfeisa kods, Motora In	60G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS