


Servomotors MTR-AC-100-5S-GA

Daļas numurs: 526737

FESTO

Ar pānesumkārbu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Torsionālais brīvgājiens	$\leq 0,05$ deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Gear unit ratio	4:1
Rotora pozīcijas devējs	Resolveris
Temperatūras kontrole	PTC rezistors
Nominālais pānesumkārbas izejas ātrums pie 50% ED	575 1/min
Nominālais pānesumkārbas izejas ātrums pie 100% ED	387 1/min
Max. ātrums	4.550 1/min
Nominālais rotācijas ātrums	3.600 1/min
Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva	8,43 A
Izolācijas aizsardzības klase	F
Motora konstante	1,49 Nm/A
Nominālā motora jauda	2.396 W
Nominālais spriegums DC	560 V
Nominālā motora strāva	4,3 A
Pīķa strāva	16 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	max 90 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 40 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Kopējais elementu inerces moments	109,4 kgcm ²
Pārvada elementa izejas griezes moments	25 Nm
Pārvada lietderības koeficients	0,98
Pārvada elementa masas inerces moments	0,6 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	6,8 kgcm ²
Nominālais griezes moments	6,36 Nm
Pīķa moments	23 Nm
Stāvēšanas moments	12,53 Nm
Griezes noturība	$\leq 4,5$ Nm/arc
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	9.000 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	4.000 N
Produkta svars	13.400 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis