


# Soļu dzinējs MTR-ST-87-48S-AB

Daļas numurs: 530066

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	9 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	4,7 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Kopējais elementu inerces moments	4,05 kgcm <sup>2</sup>
Bremzes noturošais griezes moments	1,4 Nm
Motora noturošais griezes moments	6,47 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,1 kgcm <sup>2</sup>
Rotora masas inerces moments	4 kgcm <sup>2</sup>
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	50 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	130 N
Produkta svars	5.000 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis