


# Soļu dzinējs MTR-ST-87-48S-GA

Daļas numurs: 530067

FESTO

Ar pārnēsukārību.  
Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Torsionālais brīvgājiens	$\leq 0,25$ deg
Pārvals	Planetārā pārvalda elements
Gear unit ratio	4:1
Izolācijas aizsardzības klase	B
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	4,7 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP43
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Kopējais elementu inerces moments	4,52 kgcm <sup>2</sup>
Pārvalda elementa izejas griezes moments	23 Nm
Pārvalda lietderības koeficients	0,9
Motora noturošais griezes moments	23,29 Nm
Pārvalda elementa masas inerces moments	0,52 kgcm <sup>2</sup>
Rotora masas inerces moments	4 kgcm <sup>2</sup>
Griezes noturība	$\leq 5,2$ Nm/arc
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	1.200 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	950 N
Produkta svars	6.400 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis