


Spraudņa pamatne MHAP-PI-1

Daļas numurs: 532182

FESTO

Priekš savienojumu blokiem un kolektoru blokiem MHA-1P...-PI un
MHP1-P...-PI



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Klipsis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	6 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu Spraudņa līgзда
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 60 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Kabeļa garums	1 m
Vada diametrs	1 mm
Kabeļa struktūra	2x0,14
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-20 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums, aizsargāts